

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen