

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen