

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190624, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 190624 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 8 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	1,5 - 8 mm
Eckenradius	2,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	SG
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen