

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 120412 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SR
Schnitttiefe a_p : 2 - 10 mm
Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Sorte	HB7010-1
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1,2 mm
Spanbrecher	SR

Schnitttiefe a_p	2 - 10 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen