

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160612, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 160612 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SR
Schnitttiefe a_p : 2 - 10 mm
Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Spanbrecher	SR
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	2 - 10 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1,2 mm

Sorte	HB7010-1
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen