

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405R, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160405R HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Spanleitstufe: 2,2 mm

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,5 mm
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-1
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen