

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7010-1 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7010-1

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen