

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120412 HB7010-1 Eckenradius: 1,2 mm
 Sorte: HB7010-1
 Spanbrecher: SM
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mm
 Vorschub f : 0,15 - 0,5 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7010-1

Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen