

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen