

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260052 HB7010-1
GTIN	4045197780393
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P

Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen