

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T302 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen