

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 120408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7010-1
Eckenradius	0,8 mm

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen