

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7010-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen