

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 16T304 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7010-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen