

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T308 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen