

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen