

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 110304 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SS  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen