

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160402 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich

Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7010-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen