

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261366 HB7010-1
GTIN	4045197780836
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 110304 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min

Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen