

Garant
GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 6,7mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 202406 6,7 |
| GTIN | 4045197781369 |
| Artikelklasse | 11X |

Beschreibung
Ausführung:

Zum **Schruppen und Schlichten**.

Mit Torus-ähnlichem Schneidecken-Radius.

Bis 1xD ins Volle bei **höchsten Vorschubwerten** und hoher Laufruhe.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------------------------|
| Schaft-Ø D _s | 8 mm |
| Schneidenlänge L _c | 16 mm |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 |
| Schneiden-Ø D _c | 6,7 mm |
| Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ² | 0,04 mm |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Gesamtlänge L | 68 mm |
| Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ² | 0,05 mm |
| Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung | 30 mm |
| Zähnezahl Z | 3 |
| Toleranz Nenn-Ø | f8 |

| | |
|--|--------------------------|
| Freistellungs-Ø D ₁ | 6,4 mm |
| Spiralwinkel | 38 Grad |
| Eckenverrundung r _v | 0,34 mm |
| Serie | Master Steel |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | Werksnorm |
| Typ | N |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D |
| Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation | 0,4×D bei Besäumen |
| Innenkühlung | nein |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Farbring | grün |
| Produktart | Eckfräser |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 260 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 240 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 190 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 180 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | bedingt geeignet | 150 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 70 m/min | M |
| GG(G) | geeignet | 250 m/min | K |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |

| | |
|--------------|------------------|
| nass minimal | bedingt geeignet |
| trocken | geeignet |
| Luft | geeignet |