

Garant**Permanent-Magnet, Querpolteilung, Länge L: 280mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380040 280
GTIN	4045197781765
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- **Alu-Gehäuse, für Aufbau oder Einbau.**
- **Anschlagleisten an 3 Seiten.**
- **2 Schaltstellen.**
- **Eingefräste Griffleiste.**
- **Inklusive 4 ZeroClamp-Bohrungen Stichmaß 200.**
- **Lamellen aus 3 mm Messing / 12 mm Stahl.**

2 Schaltstellen für zwei Magnetfelder;

Bei großen Werkstücken, die über das gesamte Magnetfeld gespannt werden sollen, müssen beide Spannstellen eingeschaltet sein.

Vorteil:

Spannen von zwei Werkstücken auf einer Palette und Teilbelegung möglich (Durch 2 Schaltstellen).

Verwendung:

Zum Spannen von mittelgroßen bis großen Werkstücken beim Schleifen, Fräsen und Erodieren.

Lieferumfang:

Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passender GARANT ZeroClamp Spannbolzen 360025 18M16 bzw. 18M16/138.

Befestigung der Palette erfolgt über die ZeroClamp Spannbolzen oder mittels Spannpratzen über die eingefrästen Spannnuten direkt auf den Maschinentisch.

Technische Beschreibung

Nennhaftkraft	130 N/cm ²
Gewicht	29 kg
Abnutzbarkeit der Polplatte	6 mm
Polplattenlänge	280 mm
Magnetfeldhöhe	6 mm
Maß D	220 mm
Breite B	280 mm
Höhe H	68,5 mm
Produktart	Magnet-Spannplatte