

HOLEX®**Minischleifband Ø 90×100 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	568563 100
GTIN	4045197782205
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Minibänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Vlies-Minibänder zum Überblenden, Satinieren und Finishen.

Mit Filmunterlage für leichten Aufsatz auf alle Walzen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 / 568575 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Ausführung: A coarse

Farbe: braun

Technische Beschreibung

Schleifband Breite	100 mm
Ausführung	A coarse
Schleifband-Ø	90 mm
Körnungsvergleich	100
Farbe	braun
Bindung	

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	%
Schleifmittelunterlage	
Herstellerbezeichnung	
maximale Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Antriebsmaschine	
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	m/s
empfohlene Drehzahl	min ⁻¹
Schleifmittel	
Schleifmittelkurzzeichen	
maximale Drehzahl	min ⁻¹
Produktart	

Zubehör

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ HARD	568580 HARD
Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ AIR	568580 AIR