


**Minischleifband Ø 90×100 mm, KK770J, Körnung: 240****Bestelldaten**

Bestellnummer	568556 240
GTIN	4018875275573
Artikelklasse	56V

Beschreibung**Ausführung:**

Kompaktkorn ist ein Verbund aus vielen Korund-Einzelkörnern. Durch ständige Freisetzung neuer Schleifkörner wird ein **konstantes Schleifergebnis** und lange Standzeit erreicht. Zum **Feinschleifen hochlegierter Stähle, Chrom-Nickel-Stähle, Titanlegierungen etc.**

Minischleifbänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Offene Kornstreuung erfordert weniger Arbeitsdruck, gleichmäßige Abnutzung.

Technische Beschreibung

Körnung	240
Schleifband Breite	100 mm
Schleifband-Ø	90 mm
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Herstellerbezeichnung	KK770J
Antriebsmaschine	Satiniermaschine
maximale Drehzahl	5000 min ⁻¹
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------