



ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 40, Nenn-Spann-Ø d: 10 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309449 10
GTIN	4045197783264
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte **Zentrumsfehler ausgeglichen** (für geforderte Konzentrität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Norm: Werksnorm

Radialkompensation R Reiben: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	10 mm
Aufnahme	ET 40
Norm	Werksnorm

Außen-Ø D	41 mm
Gesamtlänge L	49 mm
Axialkompensation	0,2 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung	0,5 mm
Radialkompensation R Reiben	0,1 mm
Produktart	Spannzange