

Garant
**Hi5 Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten POMX,
 Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	10,6 mm
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1,4 mm
Auskraglänge L ₁	36 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Wendeplattenschrauben-Set	219883 (10IP; 2,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	POMX 0704..
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L _{ges}	92 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm

Serie	Hi5
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219884