

**Nass- und Trockensauger AERO, Herstellerbezeichnung: 21-01****Bestelldaten**

Bestellnummer	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Artikelklasse	07C

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuste und leistungsstarke **Nass- / Trockensauger** mit flexiblem Schlauchanschlussystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. **Abscheidegrad > 99,9%**. Kompakter Allesauger mit Push & Clean **Filterabreinigungssystem**.

**Lieferumfang:**

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET).

**Hinweis:**

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

**Technische Beschreibung**

Ausblasfunktion	ja
Gewicht	7,5 kg
Luftvolumenstrom	60 l/s
Behältervolumen	20 l

Breite	385 mm
Saugschlauch-Länge	2,5 m
Anzahl Turbinen	1
Höhe	505 mm
Leistungsaufnahme	1250 W
Länge	375 mm
Schlauch-Ø	32 mm
Herstellerbezeichnung	AERO 21-01 PC
Abscheidegrad	99,9 %
Vakuum	210 mbar
Kabellänge	5 m
Arbeitsgeräusch	64 dB(A)
Filterabreinigung	Push & Clean System
Filtersystem	PET Filterelement
Besonderheit	Kompakt
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

---

## Zubehör

Edelstahl-Verlängerungsrohr Herstellerbezeichnung 8074	078556 8074
Bodendüse, 400 mm breit Herstellerbezeichnung 3666	078555 3666