




Stahlbandmaß für Umfang und \emptyset , maximaler Messbereichumfang: 4720mm



Bestelldaten

Bestellnummer	465680 4720
GTIN	2050001061744
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Stahlbandmaß **CJU** zum Messen von Außenumfang und \emptyset am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und \emptyset laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm.

Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.

Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich für \emptyset	1100 - 1500 mm
Bandbreite	16 mm
Messbereich für Umfang	3450 - 4720 mm
Ablesung	0,1 mm
Bandstärke	0,2 mm
Kalibrierung	G2
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 6000 mm

026280 6000