

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M21X1,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	130000 M21X1,25
GTIN	4062406198282
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 28 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewindeart	MF
Gesamtlänge L	140 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	1,25 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10

Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindetiefe	63 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	18 mm
Gewinde-Ø	21 mm
Kernloch-Ø	19,75 mm
Gewindegröße	M21×1,25
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer