



**VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2307 2
GTIN	4062406199142
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung**
**Ausführung:**

 Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

**Wie Nr. 202307.**
**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Zähnezahl Z	3
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schneiden-Ø $D_c$	2 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Schaft-Ø $D_s$	3 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schaftform	HA
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Schneidenlänge $L_c$	5 mm

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Gesamtlänge L	50 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Inhalt	5
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	170 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	100 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	55 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

---

## Zubehör

VHM-Fräser Ø e8 DC 2 mm

202307 2