

**Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 1000X500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452600 1000X500
GTIN	4045197205865
Artikelklasse	42F

**Beschreibung****Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

**Verwendung:**

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

**Genauigkeit:**

**DIN 875 / 2** – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Norm: DIN 875

Rechtwinkligkeit: 0,12 mm

Schenkelquerschnitt: 50×10 mm

**Technische Beschreibung**

Rechtwinkligkeit	0,12 mm
Schenkelquerschnitt	50×10 mm
Schenkellänge	1000×500 mm
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart

Anschlagwinkel

---

## Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ

018940