

**Garant****Zentrischspanner pneumatisch, Typ: 160****Bestelldaten**

Bestellnummer	360180 160
GTIN	4062406198732
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.**
- **Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.**
- **Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.**

**Verwendung:**

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den **automatisierten Betrieb** über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

**Sonderzubehör:**

Backenprogramm Nr. 360183 – 360187.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	12,2 kg
Höhe H	99,2 mm
Spannkraft bis maximal	22,5 kN
L	160 mm

B	160 mm
Druckluftleistung maximal	9 bar
Spannhub	8,5 mm
Backenbreite A	104 mm
passend zu Farbcode	PCV 160
Produktart	Maschinenschraubstock