

KERN**Plattformwaage, Typ DS hochauflösend, maximaler Wägebereich: 16kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479610 16
GTIN	4045761096226
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Robuste Plattformwaage als Paket-, Industrie- und Zählwaage einsetzbar.**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 18 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.**
- **Robuste Plattform mit Arbeitsschutzhaube für Anzeigeeinheit.**
- **Einfache, selbsterklärende Bedienung über (ja / nein) Dialog im Display.**
- **Netz- und Akkubetrieb (Akku auf Anfrage) möglich.**
- **Wägeeinheiten (z. B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.**
- **Mit automatischer Referenzoptimierung für genaues Zählen.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück.**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**
- **Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen.**
- **Prozentbestimmung: Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht in % statt in Gramm.**

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Interner und externer Akku, Prüfgewicht, Wandhalterung, Drucker und Stativ auf Anfrage.

Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
 Kalibrierung: Preis auf Anfrage
 Ablesung: 0,1 g
 Reproduzierbarkeit: 0,1 g
 Einschwingzeit: 3 s
 Stückgewicht minimal: 1 g
 Abmessung Wägeplatte: 308×318 mm
 Nettogewicht: 7,5 kg

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	DS
Einschwingzeit	3 s
Ablesung	0,1 g
Stückgewicht minimal	1 g
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Nettogewicht	7,5 kg
Abmessung Wägeplatte	308×318 mm
Reproduzierbarkeit	0,1 g
maximaler Wägebereich	0 - 16 kg
Serie	DS
Energieversorgung	Netzbetrieben
Energieversorgung	Akkubetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	0
Nennspannung	230 V
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit	18 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Produktart	Plattformwaage

Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50

