



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 4-5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 4-5
GTIN	5051102212346
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. „Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Achtung:

XT-Innenmessschraube für **2-Punkt-Messung**.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,002 mm
Maß a	0 mm
Standardmesstiefe	18 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 5 mm	484030 5
---------------------------------------	----------