


## Grundhalter, Typ: V30



### Bestelldaten

Bestellnummer	319151 V30
GTIN	4251414900004
Artikelklasse	38T

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Bietet eine werkzeugspezifische manuelle Y-Achse ( $\pm 1$  mm).**
- **Mit beweglichen Ausrichtzapfen, somit keine Ausrichtleisten mehr erforderlich.**
- **Einfaches umstellen von interne auf externe Kühlmittelzufuhr.**

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus.

Modular aufbauendes System.

#### Vorteil:

- **Weniger Verschleiß an der Schneide.**
- **Kosten- und Zeitreduzierung.**
- **Höhen- und Rotationverstellung (Lagenausrichtung).**
- **Grundhalter auf allen VDI und Mazak Maschinen einsetzbar.**
- **Modular, ein Grundhalter viele Aufsatzoptionen.**
- **Sehr hohe Dämpfungseigenschaften.**
- **Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.**
- **Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.**
- **Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.**

#### Verwendung:

Geeignet für Stern- und Scheibenrevolver.

für Bohrstangenköpfe Typ: A

passend für: VDI

---

## Technische Beschreibung

passend für	VDI
für Bohrstangenköpfe Typ	A
Produktart	