



## Tool24 Smartline – Schranksystem inklusive Einteilungsmaterial, Typ: S54



### Bestelldaten

Bestellnummer	979000 S54
GTIN	4045197815347
Artikelklasse	9SA

### Beschreibung

#### Ausführung:

Flexibles Warenausgabesystem zur Lagerung, Ausgabe und Verwaltung von Zerspanungs- und Montagewerkzeugen, Messmitteln, Arbeitsschutzartikeln und einer Vielzahl von Verbrauchsartikeln. Die Mastersysteme sind durch die optionalen Erweiterungsschränke (Slavesystem) erweiterbar. Durch die individuell bestellbaren Softwarepakete sind die Systeme exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Korpus und Schubladen aus 1 mm Stahlblech. Hubwagensockel 1,75 mm Stahlblech.

Ablageplatte aus Bambus.

#### Verwendung:

Automatisches Warenausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung von Werkzeugen und Zubehör.

#### Inhalt:

Einteilungsmaterial: 200×960540\_149; 12×960560\_149

#### Bestückung:

Anzahl Schubladen × Schubladen-Fronthöhe: 48×50 mm; 6×100 mm

#### Lieferumfang:

Slavesystem: Warenausgabeschränk inklusive Einteilungsmaterial.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 **pulverbeschichtet**.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 15 kg

Lagerfläche: 5 m<sup>2</sup>

Höhe: 1390 mm

Breite: 717 mm

Tiefe: 750 mm

Schubladen Nutzbreite: 153 mm

Schubladen Nutztiefe: 612 mm

## Technische Beschreibung

Lagerfläche	5 m <sup>2</sup>
Einteilung innerhalb einer Schublade	9×36 E
Höhe	1390 mm
Anzahl Schubladen	54
Schubladen Nutzbreite	153 mm
Gewicht	404 kg
Breite	717 mm
Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	612 mm
Typ	Erweiterungsschrank komplett
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	15 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Warenausgabesystem