

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-32

Bestelldaten

Bestellnummer	130040 7/16-32
GTIN	4062406192969
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 28 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 32
 Gewinde-Ø: 11,112 mm
 Gesamtlänge L: 110 mm
 Schaft-Ø D_s: 9 mm
 Schaft-Vierkant □: 7 mm
 Kernloch-Ø: 10,4 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	11,112 mm
Schaft-Ø D _s	9 mm
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	32
Gewindetiefe	27,78 mm
Schaft-Vierkant □	7 mm
Gesamtlänge L	110 mm

Kernloch-Ø	10,4 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,794 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	7/16-32 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer