

Garant**Zentrischspanner pneumatisch, Typ: 160/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- **Einstellbarer Hub + 5 mm pro Seite.**
- **Spannkraft bis 22,5 kN stufenlos einstellbar. Arithmetische Summe = 45 kN.**
- **Auch bei Druckluftverlust verfügt der Zentrischspanner über eine leichte (ca. 60 kg) Vorspannung, um die sichere Positionierung des Werkstückes z.B. bei Wechseltischen zu gewährleisten.**

Mit Grundplatte, für höheren Stützmoment und maximale Stabilität.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen von Bauteilen. Geeignet für den **automatisierten Betrieb** über 4-Kanal-Spanntöpfe, aber auch über seitliche Anschlüsse.

Sonderzubehör:

Backenprogramm Nr. 360183 – 360187.

Technische Beschreibung

Spannkraft bis maximal	22,5 kN
B	160 mm
Gewicht	22,2 kg
L	160 mm

Höhe H	99,2 mm
Spannhub	8,5 mm
Druckluftleistung maximal	9 bar
Backenbreite A	104 mm
passend zu Farbcode	PCV 160
Kreuzstichmaß	200 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Grippbacken-Paar Typ 1	360183 1
Grippbacken-Paar Typ 1	360184 1
Weiche Aufsatzbacke 1/2 Typ 148S	360186 148S
Weiches Aufsatzbacken-Paar Typ 148	360187 148
Weiches Aufsatzbacken-Paar Typ 168	360187 168
Weiche Aufsatzbacke 1/2 Typ 148A	360186 148A
Backenadapter für Typ 160	360182 160
Basisbacken-Paar Typ 148	360185 148