



## Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	320652 4
GTIN	4062406200299
Artikelklasse	32L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Spitzenwinkel 60°.**
- **Leichte Ausführung mit schlankem Gehäuse.**
- **Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.**
- **Wartungsfrei durch Dauerschmierung.**
- **Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.**

#### Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.

Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

#### Verwendung:

Vorwiegend zum Bearbeiten kleiner und kleinster Bauteile auf kleinen und großen Drehmaschinen.

Gehäuse-Ø D: 54 mm

Nutzlänge B: 85,5 mm

größter Spitzen-Ø 60° A: 25 mm

maximaler Rundlauffehler: 0,006 mm

Spitzenlänge C: 29,5 mm

maximale Drehzahl: 5000 min<sup>-1</sup>

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
maximaler Rundlauffehler	0,006 mm
Spitzenlänge C	29,5 mm
größter Spitzen-Ø 60° A	25 mm
Gehäuse-Ø D	54 mm
Morsekegel	MK4
für Werkstückgewicht	500 kg
Nutzlänge B	85,5 mm
Produktart	Zentrierspitze