

**Garant****Softcut® Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel  $\gamma$ : 45Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	215152 45
GTIN	4045197801005
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuster Aufsteck-Fasenfräser. Mehrseitig umschlossene Wendeplattensitze zur Stabilisierung der Schneiden und Aufnahme der Vertikal- und Radialkräfte.

**Verwendung:**

Für große Fasenbreiten im Stahlbau. Hervorragend geeignet für Schrupp- und Semischruppanwendungen.

**Hinweis:**

Stufenfreie Oberflächen werden erzielt.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

erzielbare Fasenlänge l	29,5 mm
erzielbare Fasenbreite b	20 mm
größter $\varnothing D_1$	76 mm

kleinster Ø D	35 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219808 (15IP; 3,8 Nm)
passende Wendeschneidplatte	AP.T 1805..
erzielbare Fasenhöhe h	20 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Winkel $\gamma$	45 Grad
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	3
Serie	Softcut®
Zahnvorschub bei $h_{max}$	0,14 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219808
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP