



Schwenkspanner ohne Griff, Typ: 30L



Bestelldaten

Bestellnummer	370085 30L
GTIN	2050001884350
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Schwenkspanner „One Touch mit axialem Spannhub (H1/H2) über Hebelbewegung (links/rechts).
- Körper aus Vergütungsstahl und brüniert.
- Gleichmäßige Spannkraft am Bauteil.
- Wenig Störkonturen durch abnehmbaren Griff.

Verwendung:

- Zum schnellen Spannen und Öffnen bei individuellen Bauteilen.
- Für leichte Zerspanungsarbeiten.

Hinweis:

Einschraub-Handgriffe mit Drehmomentbegrenzung auf Anfrage lieferbar.
maximale Spannkraft: 800 N
max. Handkraft Griff: 150 N

Technische Beschreibung

Maß E	18 mm
Höhe H	57,5 mm

Typ	30L
Gewinde M	M6
L ₁	32 mm
L ₂	15 mm
B ₁	14 mm
Spannhöhe H ₁ min.	31,4 mm
Spannhöhe H ₁ max.	32,6 mm
maximale Spannkraft	800 N
max. Handkraft Griff	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Gewinde M ₁	M4
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem