



## Laser Distanzmessgerät, Typ: GLM40



### Bestelldaten

Bestellnummer	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Artikelklasse	46T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1.

#### Ausführung Werbetext:

Laserentfernungsmessgerät mit robustem, stoßfestem Gehäuse, spritzwasser- und staubgeschützt. Beleuchtetes, dreizeiliges Display für optimale Lesbarkeit. Laserklasse 2 nach IEC 825-1. Stativgewinde 1/4 Zoll. Der integrierte 360° Neigungssensor zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und Arbeitsergebnisse exportieren sowie einfache Baustellenbemaßung. Datentransfer via Bluetooth®.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche. Inkl. Batterien 081551 LR3.

#### Sonderzubehör:

Messstativ Nr. 468558

## Technische Beschreibung

Stromversorgung	081551 LR3
indirekte Messung (Pythagoras)	ja
Addition/Subtraktion	ja
Batterielebensdauer (Messungen)	5000
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Höhe	24 mm
Breite	41 mm
Aufruf letzter Messungen	ja
Reichweite	40 m
IP-Schutzart	IP 54
Messgenauigkeit	±1,5 mm
Länge	105 mm
Gewicht	100 g
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
Serie	GLM40
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Laserklasse nach IEC 825-1	2
Produktart	Distanzmessgerät

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Foto-Stativ Typ	468558