



## Elektronik-Seitenschneider Super Knips<sup>®</sup>, KW, ganze Länge: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	726620 125
GTIN	4003773035404
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

#### Verwendung:

Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet.

#### Norm:

**DIN ISO 9654**

#### Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

### Technische Beschreibung

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
Kopfbreite	13,5 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1,2 mm
Schneidenlänge	9 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Oberfläche	brüniert
Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	nein
Produktart	schneidende Zange