




## Weldonelement mit Ausgleich, kurz, Für Nenn-Ø d: 11 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	335720 11
GTIN	4045197801531
Artikelklasse	32P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit **Schnellwechsellkupplung**. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers.

Zug-/ Druckausgleich von jeweils 0,2 mm über Ausgleichselement. Klemmung des Weldonelements entweder über Mitnahmefläche oder Ausgleichselement.

#### Vorteil:

- **Preisattraktive Lösung.**
- **Stabile, schlanke Ausführung.**
- **Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.**

#### Verwendung:

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

#### Sonderzubehör:

Ausgleichselement Nr. 335730.

#### Hinweis:

Minimalausgleichsfunktion **nur** in Kombination mit Nr. 300415 und 335730. Beim Standard-Weldonfutter nur starre Spannung möglich, siehe Nr. 335740.

### Technische Beschreibung

Spannbereich d	11 mm
Außen-Ø D	20 mm
Verstellweg V	10 mm
Auskraglänge A	52 mm

Gesamtlänge L	50 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter

---

## Zubehör

Ausgleichselement Spannbereich d 11-12 mm	335730 11-12
---	--------------