



MultiMaster MM 500 Plus Top, Typ: 72295261



Bestelldaten

Bestellnummer	077814 72295261
GTIN	4014586884578
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit **Starlock Werkzeugaufnahme** (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).

- **Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).**
- **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.**
- **Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.**
- **Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.**

Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr. **Top** – mit Komplettausstattung inklusive umfassendem Schleifzubehör.

Norm:

Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr.

Lieferumfang:

30-teiliges Zubehörset, 1× Absaugvorrichtung, 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer.

30-teiliges Zubehörset besteht aus: 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× HM-Sägeblatt (Ø 75), 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schleifplatte

gelocht, je 1× Schleifblätter gelocht (K60, K80, K120, K180). 1 Werkzeugkoffer-Set „**Top**“ mit 2 Schleifplatten (1 × gelocht und 1 × ungelocht), je 3 Schleifblätter gelocht und ungelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller Ø 115 mm gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 fester Spachtel, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel (Dreieckform) gelocht.

Herstellerbezeichnung: FMM 350 QSL Top

Leistungsaufnahme: 350 W

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus, Starlock

Schwingzahl: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitude (Oszillationsbewegung): 2 × 1,7 Grad

Eckmaß Schleifplatte: 80 mm

Technische Beschreibung

Schwingzahl	10000 - 19500 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	350 W
Kabellänge	5 m
Eckmaß Schleifplatte	80 mm
Gewicht	1,4 kg
Herstellerbezeichnung	FMM 350 QSL Top
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus, Starlock
Amplitude (Oszillationsbewegung)	2 × 1,7 Grad
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Oszillierer