



Elektronik-Flachzange, ganze Länge: 115mm



Bestelldaten

Bestellnummer	727190 115
GTIN	4003773035107
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Griffe mit Mehrkomponentenhülle.

Verwendung:

Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Kugellagerstahl, ölgehärtet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Ausführung Backen	innen glatt geschliffen
Kopfbreite	9,5 mm
ganze Länge	115 mm
Backenlänge	22,5 mm
Maulform	flach, gerade
Norm	DIN ISO 9655

Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Kugellagerstahl
Oberfläche	spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	Flachzange