



Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“, Bohrer-Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	786005 16
GTIN	3165140186834
Artikelklasse	76K

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte. Mit abgesetztem Schaft.

Verwendung:

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 100 mm

ganze Länge: 160 mm

Schaft-Ø: 12,3 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Bohrer-Ø	16 mm
Spirallänge	100 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø	12,3 mm
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer