



## Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“, Bohrer-Ø: 20 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	786005 20
GTIN	3165140186858
Artikelklasse	76K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

**Schlag- und Drehbohrer** mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte. Mit abgesetztem Schaft.

#### Verwendung:

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Spirallänge: 100 mm

ganze Länge: 160 mm

Schaft-Ø: 12,3 mm

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø	12,3 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spirallänge	100 mm
ganze Länge	160 mm
Bohrer-Ø	20 mm
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren

Schaft

Zylinderschaft

Produktart

Steinbohrer