

Garant**Klemmdrehhalter CRDNN 45°, für Wendeschneidplatten RN., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	12 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 2
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	12,5 mm
passende Wendeschneidplatte	RN.. 1207..
ISO-Code Halter	CRDNN 2525M12
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	34 mm
Pratze	259035 3
Unterlegplatte	259031 43
Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte für Pratze	259041 1
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259025 2
Unterlegplatte Prätze Typ 1	259041 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Prätzeneinheit Typ 3	259035 3
Unterlegplatte Typ 43	259031 43
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500