



## Schwenkspanner ohne Griff, Typ: 40L



### Bestelldaten

Bestellnummer	370085 40L
GTIN	2050001872739
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Schwenkspanner „One Touch mit axialem Spannhub (H1/H2) über Hebelbewegung (links/rechts).
- Körper aus Vergütungsstahl und brüniert.
- Gleichmäßige Spannkraft am Bauteil.
- Wenig Störkonturen durch abnehmbaren Griff.

#### Verwendung:

- Zum schnellen Spannen und Öffnen bei individuellen Bauteilen.
- Für leichte Zerspanungsarbeiten.

#### Hinweis:

Einschraub-Handgriffe mit Drehmomentbegrenzung auf Anfrage lieferbar.  
 maximale Spannkraft: 1200 N  
 max. Handkraft Griff: 200 N

### Technische Beschreibung

L <sub>2</sub>	20 mm
Gewinde M	M8

L <sub>1</sub>	40 mm
Höhe H	78,1 mm
Maß E	25 mm
Typ	40L
B <sub>1</sub>	16 mm
Spannhöhe H <sub>1</sub> ,min.	44,1 mm
Spannhöhe H <sub>1</sub> ,max.	45,9 mm
maximale Spannkraft	1200 N
max. Handkraft Griff	200 N
B	40 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Gewinde M <sub>1</sub>	M6
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem