



## Druckluft-Schmiergerät mobil, geeignet für Behälterinhalt: 15/18kg



### Bestelldaten

Bestellnummer	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Artikelklasse	08H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mobiles Druckluft-Schmiergerät mit Fahrwagen zum wirtschaftlichen und sicheren Fördern von Langzeitfetten. Hohe Förderleistung durch Übersetzungsverhältnis 1 : 55, sowie Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Durchmesser. Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2, auch Bio-Fette (Mehrzweckfette).

#### Lieferumfang:

Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole und 4m Schlauch.

#### Hinweis:

Das Schmiergerät ist selbstschmierend und bedarf keines zusätzlichen Leitungslölers. Die Verwendung eines Druckminderers mit Wasserabscheider ist zu empfehlen.

### Technische Beschreibung

Innen-Ø Behälter	255 - 282 mm
benötigter Luftdruck	3 - 10 bar
maximaler Abschmierdruck	400 bar
maximale Förderleistung	600 g/min

geeignet für Behälterinhalt

15 / 18 kg

Produktart

Schmiergerät